

## Ultrasoon reinigingsbad type SONIC



### Toepassingen:

- Ontvetten
- Ontlakken
- Reinigen van machineonderdelen, kettingen,...
- Reinigen van mallen (kunststof, rubber,...)
- Reinigen van filters
- Reinigen van inktkoppen, cartridges,...
- Reinigen van medische instrumenten
- Precisiereinigen van optische lenzen
- Ontgassen
- Homogenisatie, emulgeren en dispergeren
- ...





## Ultrasoon reinigingsbad type SONIC

Type	Binnenafmetingen LxBxD (mm)	Inhoud (liter)	Ultrasoon vermogen (W)	Verwarming (W)	Thermostaat °C	Timer (min)	Uitlaat
<b>SONIC 0,5</b>	150 x 135 x 65	1,0	2 x 80	-	-	-	-
<b>SONIC 1</b>	200 x 95 x 60	1,2	2 x 80	-	-	-	-
<b>SONIC 2</b>	150 x 135 x 100	1,6	2 x 100	150 W	30 – 60	1-30	-
<b>SONIC 3</b>	240 x 135 x 100	2,8	2 x 160	150 W	30 – 60	1-30	-
<b>SONIC 5</b>	500 x 135 x 100	6,0	2 x 320	300 W	30 – 60	1-30	3/8"
<b>SONIC 5P</b>	295 x 320 x 65	5,0	2 x 240	300 W	30 – 60	1-30	-
<b>SONIC 6</b>	295 x 145 x 150	5,7	2 x 240	300 W	30 – 60	1-30	3/8"
<b>SONIC 6D</b>	295 x 235 x 100	6,5	2 x 320	300 W	30 – 60	1-30	3/8"
<b>SONIC 10</b>	295 x 235 x 150	9,5	2 x 400	300 W	30 – 60	1-30	3/8"
<b>SONIC 14</b>	320 x 220 x 210	14,0	2 x 400	400 W	30 – 60	1-30	1/2"
<b>SONIC 22</b>	300 x 400 x 250	30,0	2 x 700	800 W	30 – 60	1-30	1/2"
<b>SONIC 33</b>	550 x 300 x 250	42,0	2 x 1000	1200 W	30 – 60	1-30	1/2"
<b>SONIC 36</b>	450 x 300 x 330	48,0	2 x 800	1200 W	30 – 60	1-30	1/2"

Alle baden hebben een frequentie van 40 kHz

## Accessoires



Inzetkorf



Deksel



Bekerhouder



Beker



Boorhouder



Maatkolfhouder